

DCN-DISDCS, keskusteluyksikkö, jossa kaksikanavainen kanavanvalitsin

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Suojattu matkapuhelimien aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Pieni koko ja tyylikäs, ergonominen muotoilu
- ▶ Liitettävä mikrofoni
- ▶ Kaksi kanavanvalitsinta, joissa numerot ja kanavien nimilyhenteet
- ▶ Kiinteä kaiutin

Kaksoiskanavanvalitsimilla varustetuilla keskusteluyksiköillä kokouksen osanottajat voivat puhua, rekisteröidä puheenvuoropyyntöjä ja kuunnella muita puhujia. Laitteessa on liitäntä mikrofonia varten. Yksikkö sisältää kaksi kiinteää kanavanvalitsinta sekä kaksi kuulokeliitäntää omine äänenvoimakkuuden säätiminen yksikön kummallakin puolella, joten yhtä yksikköä voi käyttää kaksi käyttäjää. Kanavanvalitsimien ansiosta yksikkö soveltuu käytettäväksi keskusteluissa, joissa käytetään useita kieliä ja simultaanitulkkausta. Kanavanvalitsimissa on ylös- ja alaspäin osoittavat nuolinäppäimet kanavan valintaa varten sekä näyttö, joka ilmoittaa kanavien nimet ja kirjainlyhenteet. Näin käyttäjä voi vaihtaa nopeasti haluamansa kielen kanavalle.

Perustoiminnot

- Kuulokkeiden äänen lähtötason vaimennus estää akustisen kaiun syntymistä (käyttäjän kuunnellessa puhujaa tai mikrofonia ollessa käytössä). Kun yksikköä käytetään kaksoiskäyttötilassa, tämä toiminto on kummankin käyttäjän käytettävissä erikseen.
- Laitte voidaan muuntaa täysin kaksoiskäyttöyksiköksi vaihtamalla mikrofoni painikkeeseen, joita voidaan käyttää sekä mikrofonia säätämiseen että osallistujan tunnistamiseen (DCN-DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet, tilattava erikseen).
- Jotta akustista kiertoa ei syntyisi, kiinteä kaiutin mykistyy, kun mikrofoni on käytössä.
- Saatavilla on kaksi eripituista mikrofonia (DCN-MICS ja DCN-MICL, tilattava erikseen)
- Saatavilla on erilaisia kehyksiä, jotka sopivat erinomaisesti kaikenlaiseen sisustukseen (DCN-DISR, tilattava erikseen).
- Yksikköä voidaan käyttää yhden tai kahden osallistujan laitteena, puheenjohtajan laitteena (DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet, tilattava erikseen) tai yhden osallistujan laitteena, jossa on lisäohjainpainike.
- Monipuolista lisäohjainpainiketta voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan kutsumiseen.
- Silmukakytken kaapelien kiinnittämiseen on saatavilla kaapelikiinnike (DCN-DISCLM, tilattava erikseen).
- Yksiköihin on saatavilla vaaleat tai tummat alustat.

Näppäimet ja merkkivalot

- Kaksi kanavien numerot ja nimilyhenteet ilmaisevaa aakkosnumeerista näyttöä kanavan valitsemista varten
- Mikrofonin painike, jossa palaa punainen, vihreä tai keltainen valorengas. Punainen valo palaa mikrofonin ollessa käytössä, vihreä ilmoittaa hyväksytystä puheenvuoropyynnöstä ja keltainen ilmaisee VIP-tilan. (Kun yksikköä käytetään kaksoiskäyttötilassa, tämä toiminto on kummankin käyttäjän käytettävissä erikseen.)
- VIP-valo palaa, jos osallistuja kuuluu erityispuhujin (käytettävissä vain, jos käytetään tietokoneohjelmistoa)
- Kaksi erillistä kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätöpainiketta
- Upotettu nollauspainike

Liitännät

- Liitäntä mikrofonia varten
- Kaksi 3,5 mm:n stereoliittimille tarkoitettua kuulokeliitäntää
- 2 m pitkä kaapeli, jossa maadoitettu kuusinastainen pyöreä liitin
- Kuusinastainen pyöreä liitin silmukkakytkentää varten

Hyväksynnät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Taajuusvaste	30 Hz – 20 kHz
Kuulokkeiden kuormitusimpedanssi	>32 ohm <1 kohm
Lähtöteho	2 x 15 mW / 32 ohm

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys	Pöytäasennus (siirrettävä tai kiinteä) ja uppoasennus
Mitat (K x L x S)	(ilman mikrofonia)
Pöytä	61 x 190 x 116 mm
Uppoasennus	6 x 190 x 120 mm
Paino	800 g
Kannen väri	Hopea (RAL 9022)
Alustan väri	
DCN-DISDCS-L DCN-DISDCS-D	Vaaleanharmaa (RAL 000 7500) Harmaa (PH 10736)

Tilastiedot

DCN-DISDCS-L, keskustelu, kaksikanavainen kanavanvalitsin, vaalea

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on kaksikanavainen kanavanvalitsin, liitettävä mikrofonin ja vaalea alusta. Mikrofonin ja kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISDCS-L**

DCN-DISDCS-D, keskustelu, kaksikanavainen kanavanvalitsin, tumma

DCN Next Generation -keskusteluyksikkö, jossa on kaksikanavainen kanavanvalitsin, liitettävä mikrofonin ja tumma alusta. Mikrofonin ja kehykset on tilattava erikseen.

Tilausnumero **DCN-DISDCS-D**

Laitteiston lisävarusteet

DCN-MICS, liitettävä lyhyt mikrofonin

DCN Next Generation -mikrofonin, liitettävä, lyhyt, pituus 310 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICS**

DCN-MICL, liitettävä pitkä mikrofonin

DCN Next Generation -mikrofonin, liitettävä, pitkä, pituus 480 mm, hopea.

Tilausnumero **DCN-MICL**

DCN-DISR-SR:n kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, kiiltävä, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-SR:n kehys, hopea (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, hopea (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D:n kehys, tumma (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, tumma (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH:n kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, kiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS:n kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön kehys, metalli, puolikiiltävä (10 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM, puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön puheenjohtajan painikkeet (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD, kaksoiskäyttöpainikkeet (10 sarjaa)

DCN Next Generation -keskusteluyksikön painikkeet kahden osallistujan käyttöön (10 sarjaa).

Tilausnumero **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM-kaapeliliitin (25 kpl)

DCN Next Generation -kaapelikiinnikkeet (25 kpl).

Tilausnumero **DCN-DISCLM**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi