


# DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Kokoustallentimen ja CCS 900:n tiedostojen puhtaaksikirjoitus
- ▶ PCM/WAV-, WMA- tai MP3-äänitiedostot
- ▶ Äänitiedostojen jakaminen verkossa
- ▶ Äänitiedostojen helppo kopiointi tai purkaminen (osien)

DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli on tarkoitettu kokoustallentimen tai CCS 900:n tallenteiden toistoon ja puhtaaksikirjoitukseen.

DCN-MRT voi toistaa PCM/WAV-, WMA- tai MP3-tiedostoja.

## Perustoiminnot

### Puhtaaksikirjoitus

DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli soveltuu erityisen hyvin kokoustallentimen tai CCS 900:n tallenteiden toistoon ja puhtaaksikirjoitukseen. DCN-MRT on samanlainen kuin DCN-MR, mutta se ei sisällä tallennustoimintoa.

Helpot puhtaaksikirjoitustoiminnot: aloittaminen, pysäyttäminen, eteen- ja taaksepäin kelaus sekä valinnainen puhtaaksikirjoituksen poljin (DCN-MRFP).

<sup>1</sup> CCS-CURD-järjestelmän CCS 900 -tallenteet

### Toisto

Tallennetut tiedostot voidaan toistaa kuuntelua tai puhtaaksi kirjoittamista varten. Äänitiedoston toistamisen aikana puhujan nimi (jos se on käytettävissä) ja aikatiedot voidaan näyttää tekstieditorin ikkunassa. DCN-MR-kokoustallentimella voidaan tallentaa kahta äänikanavaa stereotiedostoksi. Kun tasapainoliukusäädin on vasemmassa (tai

oikeassa) reunassa, toiston aikana kuuluu vain vasen (tai oikea) kanava. Kun tasapainoliukusäädin on keskiasennossa, molemmat äänikanavat kuuluvat (stereo). Tämän ansiosta tuote on erinomainen apuväline tulkkien koulutuksessa.

### Purkaminen

Osia tallennetuista tiedostoista voidaan helposti purkaa ja tarvittaessa viedä. Jos tallenteet sisältävät puhujien nimet, tietyn puhujan puheen osia voidaan helposti hakea.

### Helppokäyttöisyys

Runsaasti tehokkaita ominaisuuksia sisältävä ohjelmisto on helppokäyttöinen. Intuitiivinen graafinen käyttöliittymä sisältää osat toistoa, visualisointia ja tiedostojen käsittelyä varten.

## Suunnittelu

### Asentaminen

DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusohjelmisto toimitaan USB-käyttöavaimella, ja se voidaan asentaa yhteen tai useaan tietokoneeseen.

Ohjelmisto on suunniteltu käytettäväksi tietokoneverkossa. Puhtaaksikirjoitusmoduuli voidaan asentaa DCN-keskusohjausyksikön viereen, mutta tiedostot voidaan tallentaa verkon välityksellä käytettävään palvelimeen. Puhtaaksikirjoituksesta vastaavat henkilöt voivat käyttää palvelimessa olevia tiedostoja omista tietokoneistaan verkon välityksellä.

### Lisenssi

Puhtaaksikirjoitusmoduulin lisensointi perustuu USB-käyttöavaimeen. Puhtaaksikirjoitusmoduuli voidaan asentaa useaan tietokoneeseen. Kun USB-käyttöavain on kiinnitetty tietokoneeseen, ohjelmisto on käyttövalmis siinä laajuudessa kuin siihen hankittu lisenssi sallii. Ohjelmiston käyttäminen on joustavaa ja edullista.

DCN-MRT-ohjelmistoa voidaan käyttää esittelytarkoituksiin, jolloin tallenteita voidaan toistaa enintään viiden minuutin ajan ilman käyttöavainta.

### Sisältää osat

Määrä	Osat
1	DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli
1	USB-käyttöavain (keltainen)

### Tekniset tiedot

Järjestelmäympäristö	Windows 7 Home Premium (32- ja 64-bittinen) tai uudemmat tai Windows Vista Home Premium (32- tai 64-bittinen) tai uudemmat
----------------------	--

### Tilaustiedot

#### DCN-MRT-puhtaaksikirjoitusmoduuli

DCN Next Generation -kokoustallentimen puhtaaksikirjoitusmoduuli. Käytetään DCN-MR:n tai CCS-CURD:n kanssa.

Tilausnumero **DCN-MRT**

#### Laitteiston lisävarusteet

##### DCN-MRFP, puhtaaksikirjoituksen poljin

DCN Next Generation -kokoustallentimen puhtaaksikirjoituksen poljin. Käytetään DCN-MR:n tai DCN-MRT:n kanssa.

Tilausnumero **DCN-MRFP**

#### Edustaja:

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi