

CCSD-FCMS Micrô ngấn cho ghế thảo luận lắp chìm

CCS 1000D



- ▶ Thiết bị dành riêng cho chủ tọa, có nút ưu tiên
- ▶ Thiết kế dạng lắp chìm sang trọng và hiện đại
- ▶ Độ nhạy thấp với điện thoại di động
- ▶ Loa tích hợp

Thiết bị thảo luận cho vị trí ghế, lắp chìm, có micrô ngấn là giải pháp hoàn hảo cho các phòng hội nghị, nơi không gian bàn là vị trí trọng yếu. Cản micrô mềm linh hoạt nên người tham gia có thể điều chỉnh micrô đến vị trí thoải mái nhất.

Thiết bị thảo luận cho vị trí ghế chủ tọa, lắp chìm có đi kèm nút ưu tiên. Trong khi thảo luận, chủ tọa có thể nhấn và giữ nút ưu tiên để vô hiệu hóa tất cả các micrô của người tham gia. Chuông báo sẽ phát ra để thông báo chủ tọa chuẩn bị phát biểu.

Chức năng

Chỉ báo có thể phát biểu

Đèn chỉ báo có thể phát biểu màu trắng ở trên nút micrô cho biết thời điểm có thể kích hoạt micrô.

Micrô dài hoặc ngấn với thân mềm

Micrô cố định với thân mềm có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng. Để tăng mức tiện lợi lên tối đa, chúng tôi cung cấp thân micrô ngấn 310 mm (12,2 in) hoặc dài 480 (18,9 in).

Loa tích hợp với điều khiển âm lượng

Để bảo đảm đạt độ rõ tối ưu, âm lượng loa của tất cả Thiết Bị Thảo Luận được điều khiển tập trung từ Thiết Bị Điều Khiển.

Cảm giác họp trực diện

Tạo cảm giác họp trực diện chân thực nhờ khả năng hoạt động đồng thời của loa và micrô.

Loại trừ nhiễu sóng GSM

Khả năng loại trừ nhiễu từ sóng điện thoại di động giúp bảo đảm cuộc thảo luận rõ ràng, không bị gián đoạn.

Điều khiển và đèn báo

- Nút micrô.
- Đèn chỉ báo LED nhận dạng theo màu ở phía trên nút micrô sẽ hiển thị trạng thái bật và có thể phát biểu của micrô.
- Đèn chỉ báo vòng sáng trong củ đầu của micrô.
- Nút khởi động ẩn ở mặt bên của thiết bị dùng để gán lại địa chỉ mạng.

Kết nối

- 1 x đầu nối âm hình tròn, 6 chân với rãnh khóa cáp để kết nối thiết bị thảo luận theo dạng nối tiếp.
- 1 x cáp 2 m (78,7 in) với đầu nối dương hình tròn, 6 chân, có kèm khóa cáp.

Ghi chú lắp đặt/lắp cấu hình

Đây là sản phẩm chuyên dụng nên chỉ được lắp đặt, sử dụng và bảo trì bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên môn.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Micrô ngấn cho vị trí ghế thảo luận CCSD-FCMS lắp chìm
1	Khuôn cắt
5	Vít gỗ đầu chìm, 3,5 x 12,7 mm (#6-1/2 inch), Torx 10 Thép Mạ Kẽm Niken, màu đen
1	Hướng dẫn lắp đặt nhanh

Thông số kỹ thuật

Điện

Công suất tiêu thụ (W)	1.50 W
Đáp tuyến tần số (Hz)	30 Hz - 20,000 Hz
Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	< 2%
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dBA)	> 75 dBA
Tần số lấy mẫu (kHz)	44.10 kHz
Số lượng tối đa thiết bị thảo luận lắp chìm được hỗ trợ trên mỗi đường trực	35

Âm

Mức đầu ra âm thanh danh định (dB SPL) (loa)	72 dB SPL
Mức đầu vào âm thanh danh định (dB SPL) (micrô)	85 dB SPL
Phản hồi tần số (Hz) (loa của người tham gia)	200 Hz – 16,000 Hz
Phản hồi tần số (Hz) (micrô của người tham gia)	125 Hz – 15,000 Hz
Sơ đồ cực (micrô)	Cardioid

Cơ

Kích thước (C x D x R) (mm) (không gồm micrô)	63 mm x 173 mm x 92 mm
Kích thước (C x D x R) (in) (không gồm micrô)	2.48 in x 6.81 in x 3.62 in
Độ dày (mm)	3 mm
Độ dày (in)	0,12 in
Độ dày bàn tối đa (mm)	40 mm
Độ dày bàn tối đa (in)	1,57 in
Chiều dài thân micrô (mm)	310 mm
Chiều dài thân micrô (in)	12.20 in
Kiểu lắp	Lắp ghép phẳng

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

Chất liệu	Nhựa ABS+PC
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông
Loại đầu nối	Đầu nối dương 6 chân
Độ dài cáp (m)	2 m
Độ dài cáp (ft)	6.56 ft
Trọng lượng (g)	540 g
Trọng lượng (lb)	1.19 lb

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	0 °C – 35 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	32 °F – 95 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-40 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-40 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	95%
Áp suất không khí (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Thông tin đặt hàng

CCSD-FCMS Micrô gắn cho ghế thảo luận lắp chìm
Thiết bị thảo luận cho vị trí ghế, lắp chìm, có micrô thân gắn cố định, tương thích với hệ thống Hội Thảo CCS 1000 D.
Mã đơn hàng **CCSD-FCMS | F.01U.401.015**
F.01U.401.019

Phụ kiện

DCN-DISCLM Kẹp cáp (25 chiếc)
Kẹp cáp (25 chiếc) để gắn một thiết bị thảo luận với thiết bị tiếp theo trong chuỗi nối tiếp.
Mã đơn hàng **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**